

Typická použití:

- Těsnění ventilů kyslíkových tlakových lahví
- Těsnění částí měřících přístrojů
- Těsnění regulátorů tlaku na rozvodech kyslíku



ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o.
Centrální zóna Kruhová 557
CZ-251 68 Kamenice
Tel. 323 673 046
Fax. 323 673 047
E-mail: ulbrich@ulbrich.cz

ULBRICH
BOND & SEAL

Permabond Engineering Adhesives Ltd
Wessex Business Park
Colden Common
Hampshire
SO21 1WP

Tel. 01962 711661
Fax. 01962 711662
E-mail: help.europe@permabond.com
Freephone 0800 975 9800

Permabond[®]
Engineering Adhesives

Těsnění potrubních spojů a systémů rozvodů kyslíku Permabond MH 052




Používáte v současnosti produkt na těsnění závitů, který není certifikován pro přímý kontakt s kyslíkem?

Doporučujeme na vyžádání Vám zašleme technický list tohoto produktu.

**Představujeme Permabond MH052
Anaerobní produkt na těsnění závitů**

**VYZKOUŠENO
KYSLÍK**



Výhody používání Permabond MH052:

- ✓ Schváleno zkušebním ústavem BAM pro kontakt s čistým kyslíkem (do 60 °C a do 10 barů tlaku).
- ✓ Tlakové těsnění závitů pracující až za meze pevnosti materiálu těsněného potrubí
- ✓ Jednoduchá aplikace
- ✓ Odolný vůči čistému kyslíku, vodě, plynům, pohonným látkám a dalším chemikáliím
- ✓ Schváleno na těsnění rozvodů pitné vody zkušebními ústavy WRAS & DVGW
- ✓ Přetoky produktu v potrubí nezpůsobí např. selhání ventilů, jak se to stává u PTFE pásek
- ✓ Produkt je vhodný pro závity do M80, 3" a vůle do 0.5mm

Instrukce pro použití:

Zajistěte suchý a čistý povrch, zbavený všech nečistot (Permabond Cleaner A je ideální pro odstranění řezné kapaliny).

Naneste souvislou vrstvu produktu Permabond MH052 po obvodu, 1–2 závity od okraje.

Použití dostatečného množství produktu zajistí vytvoření dokonalého těsnění.

Montáž i demontáž běžným nářadím.

